

Garant**Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 7,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116070 7,5
GTIN	4045197027740
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis **giliose vietose**.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	7,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	102 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	7,5 mm
Bendras ilgis L	156 mm
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	90,8 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		