

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-925, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094248 9
GTIN	10076490612129
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-925. Pirštinės su **18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija** ir dvigubas sluoksnis iš nitrilo ir nitrilo putos – labai puikus jautraus lietimo pojūčio, patikimo suėmimo ir geros odos apsaugos derinys. Patobulinta suėmimo technologija sumažina riziką, kad dinaminėje darbo aplinkoje daiktai išslys iš rankų. Ypač gerai tinka lengvų dalių rūšiavimui ir tikrinimui, tepaluotų detalių montavimui, detalių uždėjimui ant konvejerio ir nuėmimui, techninės priežiūros darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II

Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	3111A
Pagrindo medžiaga	Spandeksas, nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	205 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	17,5 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės