

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-925, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 094248 7 |
| GTIN | 10076490458642 |
| Produktų klasė | 04P |

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-925. Pirštinės su **18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija** ir dvigubas sluoksnis iš nitrilo ir nitrilo putos – labai puikus jautraus lietimo pojūčio, patikimo suėmimo ir geros odos apsaugos derinys. Patobulinta suėmimo technologija sumažina riziką, kad dinaminėje darbo aplinkoje daiktai išslys iš rankų. Ypač gerai tinka lengvų dalių rūšiavimui ir tikrinimui, tepaluotų detalių montavimui, detalių uždėjimui ant konvejerio ir nuėmimui, techninės priežiūros darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------|
| Pirštinių dydis | 7 |
| Serija | HyFlex® |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Turinys | 12 |
| Pirštinių savybės | Be silikono |
| Pirštinių savybės | be latekso |
| EN 388 | 3111A |
| Pagrindo medžiaga | Spandeksas, nailonas |
| Danga | Nitril |
| Dangos variantai | 3/4-danga |
| Pritaikymo sritys | Tikslumas |
| Ilgis | 205 mm |
| Spalva | mėlynas žiedas |
| Svoris | 17,5 g |
| Mezgimo technologija | 18G |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Medžiaga | Nitril |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | A |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |