

uvex**Pirštinių pora uvex phynomic XG, Pirštinių dydis: 9**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094407 9
GTIN	4048612036648
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic XG. Nitrilo putos danga su Xtra Grip technologija užtikrina išskirtinai gerą tepaluotų dalių suėmimą ir didelį pralaidumą orui. Nepaisant tvirtumo ir patvarumo, šios pirštinės išsiskiria savo lengvumu ir lankstumu.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	uvex phynomic
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Perdirbtas poliamidas, elastanas, anglis
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juodos / antracito
Svoris	35 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės