



## Pirštinių pora RewoMech 641, Pirštinių dydis: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094377 7
GTIN	4008198764175
Produktų klasė	04Q

### Aprašymas

#### Modelis:

RewoMech 641. **Tvirta dirbtinė oda** – saugiam mechaniniam darbui. Pirštinės labai gerai suima ir laiko net ir šlapias dalis, specialus drėgmės barjeras iš Tyvek® saugo rankas nuo alyvos ir drėgmės. Riešas su lipuku. Pirštinės pralaidžios orui, yra gera alternatyva standartinėms odinėms pirštinėms. Labai gerai tinka metalo ir plastiko apdirbimui, tiksliosios mechanikos, montavimo ir transporto darbams.

#### Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	RewoMech 641
Pirštinių dydis	7
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II

Turinys	12
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	su lipukais
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	2121X
Pagrindo medžiaga	Dirbtinė oda
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	240 - 260 mm
Spalva	pilkos / juodos
Svoris	90 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1
Produkto rūšis	Universalios pirštinės