

**uvex****Pirštinių pora uvex phynomic XG, Pirštinių dydis: 11**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	094407 11
GTIN	4048612036662
Produktų klasė	04W

## Aprašymas

**Modelis:**

uvex phynomic XG. Nitrilo putos danga su Xtra Grip technologija užtikrina išskirtinai gerą tepaluotų dalių suėmimą ir didelį pralaidumą orui. Nepaisant tvirtumo ir patvarumo, šios pirštinės išsiskiria savo lengvumu ir lankstumu.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
Serija	uvex phynomic
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Perdirbtas poliamidas, elastanas, anglis
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juodos / antracito
Svoris	35 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės