

Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC180, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	574495 25
GTIN	4013349528414
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių **silicio karbido rutuliukų**. Visas ilgis 200 mm.

Paskirtis:

Skirta **briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui**. Išgaunamas **tolygiai glotniai nušlifuoti paviršius** nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350–700 min⁻¹, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

Techninis aprašymas

Šepečio Ø D ₁	28 mm
tinka kiaurymių Ø	23 - 25,4 mm
Darbinis matavimo ilgis L ₃	70 mm
Koto Ø D ₅	5,1 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Šerių medžiaga	Silicio karbitas
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	180
rekomenduojamas sūkių skaičius	350 - 700 min ⁻¹
Produkto rūšis	Vidiniai šepečiai

Priedai

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys
0,25 l

084205 0,25

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys
5 l

084205 5

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys
20 l

084205 20