

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 618, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094363 10
GTIN	7392626057340
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 618. Sintetinės pirštinės gerai matomos neoninės žalios spalvos su juoda, neperšlampama 3/4 latekso danga tinka daugeliui darbų. Gera apsauga šlapioje ir slidžioje aplinkoje. **Netinka darbui su tepaluotomis dalimis.**

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Spalva: juoda / neoninė žalia

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Serija	Tegera®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12

EN 388:2016	2132X
Pagrindo medžiaga	Poliesteris
Danga	Latekso puta
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	230 mm
Spalva	juoda / neoninė žalia
Mezgimo technologija	13G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės