

Garant**Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116070 11 |
| GTIN | 4045197028037 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis **giliose vietose**.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,08 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 128 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 11 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 11 mm |
| Bendras ilgis L | 195 mm |
| Norma | DIN 340 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 111,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 20 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 12 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 8 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 5 m/min | S |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |