

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Supintas šepetys-teptukas Nerūdijančiojo plieno viela, Šepečio -Ø D1× šerelių storis: 19X0,35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574900 19X0,35
GTIN	4017359126295
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus. INOX vielos kokybė 1.4401 (AISI 316). Rėmo korpusas su plastikiniu apvalkalu, skirtas plieno apdirbimui.

**Paskirtis:**

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams. **Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas** ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Pynių kiekis	6
Ilgis H <sub>1</sub>	28 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Šerių storis	0,35 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas

Produkto rūšis

Šepetėlis-teptukas