

HOLEX**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094300 11
GTIN	4045197890139
Produktų klasė	02H

Aprašymas**Modelis:**

Orui pralaidžios montavimo pirštinės su inovatyvia, vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Itin glotnus paviršius atlikus apdailą. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12

Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Lycra®, poliamidas
Danga	vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	255 mm
Spalva	juoda / pilka
Mezgimo technologija	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės