

HOLEX**Pirštinių pora su gumbeliais, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094301 9

GTIN

4045197890160

Produktų klasė

02H

Aprašymas**Modelis:**

Orui pralaidžios montavimo pirštinės su inovatyvia, vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Itin glotnus paviršius atlikus apdailą. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF. Papildomai su **nitrilinais gumbeliais**, kad dar geriau sukibtų ir ilgiau tarnautų.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

9

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

Rūbų standartas

Oeko-Tex Standard 100

Turinys	12
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Lycra®, poliamidas
Danga	vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	255 mm
Spalva	juoda / pilka
Mezgimo technologija	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės