

## Kalibrinis kamštis A-ZC 6-13, Nominalusis matmuo Ø: 66mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	484020 66
GTIN	2050001952172
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai skirti ISO **tolerancijų laukams A – ZC**, jų **tolerancijos lygiai 6 – 13**.

#### Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com), pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**
- **Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (A-ZC) ir pagrindo toleranciją (6-13), pvz.: Nr. 484020 dyd. 10F10.**

### Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	FG

Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	Y
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	A
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Kokybė	10
Kokybė	12
Kokybė	13
Kokybė	11

Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	6
Kokybė	7
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Nominalus dydis	66 mm
Kalibravimas	M2
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm	028340 200
KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm	028300 200