

Kalibrinis kamštis A-ZC 6-13, Nominalusis matmuo Ø: 78mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484020 78 |
| GTIN | 2050001952271 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai skirti ISO **tolerancijų laukams A – ZC**, jų **tolerancijos lygiai 6 – 13**.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**
- **Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (A-ZC) ir pagrindo toleranciją (6-13), pvz.: Nr. 484020 dyd. 10F10.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|----|
| Tolerancijos laukas | ZB |
| Tolerancijos laukas | JS |
| Tolerancijos laukas | T |
| Tolerancijos laukas | E |
| Tolerancijos laukas | X |
| Tolerancijos laukas | FG |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Tolerancijos laukas | N |
| Tolerancijos laukas | B |
| Tolerancijos laukas | ZC |
| Tolerancijos laukas | K |
| Tolerancijos laukas | U |
| Tolerancijos laukas | EF |
| Tolerancijos laukas | Y |
| Tolerancijos laukas | G |
| Tolerancijos laukas | P |
| Tolerancijos laukas | C |
| Tolerancijos laukas | Z |
| Tolerancijos laukas | H |
| Tolerancijos laukas | R |
| Tolerancijos laukas | CD |
| Tolerancijos laukas | ZA |
| Tolerancijos laukas | J |
| Tolerancijos laukas | S |
| Tolerancijos laukas | D |
| Tolerancijos laukas | V |
| Tolerancijos laukas | F |
| Tolerancijos laukas | M |
| Tolerancijos laukas | A |
| Norma | DIN 7164 |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kokybė | 9 |
| Kokybė | 13 |
| Kokybė | 7 |
| Kokybė | 6 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Kokybė | 8 |
| Kokybė | 10 |
| Kokybė | 12 |
| Kokybė | 11 |
| Nominalus dydis | 78 mm |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Kalibravimas | M2 |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm | 028300 200 |