



## Antgalis Torx Plus® varžtams IPR, 1/4 colio E 6,3 su kiauryme, Torx Plus® IPR profilis: 10IPR



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	674256 10IPR
GTIN	4013288160867
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

#### Paskirtis:

Visiems didelės apkrovos atlaikantiems Torx Plus® sistemos varžtams. Torx Plus® varžtai, be kita ko, vis dažniau naudojami keičiamosioms plokštelėms arba transmisijos detalėms prisukti. Varžtams su Torx Plus® IPR profiliu ir fiksiatoriumi.

#### Standartas:

#### DIN ISO 1173

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	50 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Torx Plus® IPR profilis	10IPR
Gamintojo pavadinimas	867/4 IPR
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX-PLUS® IPR varžtams su kiauryme
Medžiaga	Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

