



Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Kampinis tiesus suktuvas, Tipas: 71126460



Užsakymo data

Užsakymo numeris	071120 71126460
GTIN	4014586883854
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus **serijinėje gamyboje**.

- **Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.**
- **Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.**
- **Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.**
- **Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.**
- **Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.**
- **Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.

Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).

Laisvai programuojami parametrai: sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.

Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. **Galinis išjungimas mechanine jungtimi.** Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.

Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.

Tiekimo sudėtis:

Pristatomas tik suktuvas **be akumulatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės**. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300.

Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381.

Kalibravimo paslaugos papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Variklio sandara	Bešepetėlinis EC variklis
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	20 - 230 min ⁻¹
Konstrukcija	Kampinis tiesus suktuvas
Sūkių momento ribos	25 - 60 Nm
Gamintojo pavadinimas	ASW 18-60 PC
Svoris su akumulatoriumi	1,7 kg
Tinkama kampinė galvutė	071133 16010
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Programavimo adapteris Tipas 92604163	071135 92604163

ACCU TEC nustatymo įrankis Tipas ESTW	071119 ESTW
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“	654340