



## Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Kampinis tiesus suktuvas, Tipas: 71126260



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	071120 71126260
GTIN	4014586883830
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai** pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus **serijinėje gamyboje**.

- **Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.**
- **Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.**
- **Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.**
- **Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.**
- **Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.**
- **Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.**

Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).

**Laisvai programuojami parametrai:** sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.

Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. **Galinis išjungimas mechanine jungtimi.** Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.

**Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pristatomas tik suktuvas **be akumulatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės**. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300.

Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381.

Kalibravimo paslaugos papildomai užsakius.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	ASW 18-30 PC
Sūkių skaičiaus diapazonas	30 - 420 min <sup>-1</sup>
Svoris su akumulatoriumi	1,7 kg
Variklio sandara	Bešepetėlinis EC variklis
Sūkių momento ribos	12 - 30 Nm
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Konstrukcija	Kampinis tiesus suktuvas
Tinkama kampinė galvutė	071133 15010
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Suktuvas

## Priedai

ACCU TEC nustatymo įrankis Tipas ESTW	071119 ESTW
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“	654340
	073835 FE18

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

Programavimo adapteris Tipas 92604163

071135 92604163