

KÄRCHER**Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT30TL****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078521 NT30TL |
| GTIN | 4039784973299 |
| Produktų klasė | 07C |

Aprašymas**Modelis:**

Našus universalus **drėgno ir sauso valymo siurblys**, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. **Automatinis išjungimas**, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.

- **Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploataavimo trukmę.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**
- **Viršuje esantis Eco plokščias sluoksniuotas filtras suteikia galimybę siurbti drėgnuojų ir sausuoju būdu neišėmus filtro.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, nedideles išlaidas techninei priežiūrai ir su ilgą filtro eksploataavimo trukmę.**
- **Tvirta 30 l talpa su bamperiu ir metaliniais ratukais.**

Tiekimo sudėtis:

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2x0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblij Nr. 078522.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ilgis | 560 mm |
| Svoris | 13,9 kg |
| Siurbimo žarnos ilgis | 2,5 m |
| Darbinis triukšmas | 69 dB(A) |
| Oro srautas | 74 l/s |
| Jungties nominalus dydis | 35 mm |
| Talpų tūris | 30 l |
| Turbinų skaičius | 1 |
| Aukštis | 580 mm |
| Gamintojo pavadinimas | NT 30/1 Tact L *EU |
| Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | L |
| Naudojama galia | 1380 W |
| Vakuumas | 254 mbar |
| Filtro išvalymas | Tact automatinis filtro valymas |
| Laido ilgis | 7,5 m |
| Plotis | 370 mm |
| Filtravimo sistema | Eco plokščias sluoksniuotas filtras |
| Ypatybė | Tvirta talpa su bamperiu |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Plokščias sluoksniuotas filtras Tinka siurblio tipui NT30 | 072809 NT30 |
| Filtrų maišelių rinkinys 5 vnt. Tinka siurblio tipui NT30 | 072808 NT30 |