

## Fiksuotas šakių prailgintuvas, Bazinis ilgis m / keliamoji galia t: 1,6/2,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919973 1,6/2,5
GTIN	4052462012776
Produktų klasė	94B

### Aprašymas

#### Modelis:

Šakių prailgintuvai padidina krautuvo veikimo ribas. Tvirta plieninė konstrukcija su užkabinimo kišenėmis šakėms. Tinka ir šakiniam krautuviui. Apsauginės grandinės nuo netyčinio nuslydimo ir kablys. Tvirtas modelis su 3 galimomis kablio padėtimis.

#### Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą.**

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į šakinio krautuvo keliamąją galią!

### Techninis aprašymas

Plotis	600 mm
Bazinis ilgis	1600 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	220 mm
Keliamoji išorinės ąsos galia	500 kg
maksimali keliamoji galia	2500 kg
Svoris	73 kg
Šakių kišenės vidinis aukštis	80 mm
Atstumas tarp užkabinimo kišenių	160 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produkto rūšis

Laikiklis