

Teleskopinis šakių prailgintuvas, Bazinis ilgis m / keliamoji galia t: 1,6/1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Šakių prailgintuvai padidina krautuvo veikimo ribas. Tvirta plieninė konstrukcija su užkabinimo kišenėmis šakėms. Tinka ir šakiniam krautuvui. Apsauginės grandinės nuo netyčinio nuslydimo ir kablys. Teleskopinis su 7 galimomis kablio padėtimis. Teleskopinis, kiekviena padėtis fiksuojama kaiščiu. Nuolydis 25°. Su atraminėmis kojėlėmis, aukštis apačioje 100 mm.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į šakinio krautuvo keliamąją galią!

Techninis aprašymas

Plotis	600 mm
Bazinis ilgis	1600 mm
Ilgis ištiesus	2500 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	220 mm
Keliamoji išorinės ąsos galia	125 kg
maksimali keliamoji galia	1000 kg
Svoris	55 kg

Šakių kišenės vidinis aukštis	80 mm
Atstumas tarp užkabinimo kišenių	160 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Laikiklis