



Drėgnojo ir sausojo valymo siurblys ATTIX, Gamintojo pavadinimas: 44-2LICM



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Produktų klasė	07C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir našus **drėgnojo / sausojo valymo siurblys** su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. **Atskyrimo laipsnis > 99,9%**.

- **Ypač tyliai veikiantis pramoninis siurblys su 42 l rezervuaru, plaunamu PTFE filtru, tinka net ir smulkiųjų dalelių nusiurbimui.**
- **InfiniClean pilnai automatinė filtrų valymo sistema.**
- **Softstart, sūkių skaičiaus reguliavimas.**
- **Lizdas su automatinis išjungimu.**

Tiekimo sudėtis:

Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu (ne 560-21XC), drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET), žarnos ir laido laikikliais. Su plaunamu PTFE M klasės filtru, **antistatine siurbimo žarna** Ø 32 mm, nerūdijančiojo plieno pailginimo vamzdžiais D 36 (3x350 mm), lenktu rankiniu nerūdijančio plieno vamzdžiu, praktinis plokšte įrankių dėžėms, pramoniniu antgaliu grindims 400 mm, universaliu antgaliu, antgaliu grioveliams, antistatiniu įrankių adapteriu, ištraukiama rankena patogiam transportavimui ir saugiam sandėliavimui.

Pastaba:

Kiti apsauginiai siurbliai visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulksės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1400 W
Filtro išvalymas	InfiniClean™, visiškai automatinė
Laido ilgis	7,5 m
Ilgis	565 mm
Darbinis triukšmas	60 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	44-2LICM
Tinka smulkioms dulkėms	taip
Talpų tūris	42 l
Svoris	17,5 kg
Aukštis	650 mm
Vakuumas	250 mbar
Turbinų skaičius	1
Antistatinė sistema	taip
Siurbimo žarnos ilgis	4 m
Atskyrimo laipsnis	99,9 %
Plotis	385 mm
Ijungimo automatika	taip
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Žarnos Ø	32 mm
Oro srautas	75 l/s
Ypatybė	Siurblys smulkioms dulkėms
Filtravimo sistema	Plokščio sluoksniuoto filtro elementas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Antgalis grioveliams Gamintojo pavadinimas 7102	078547 7102
Rinkinys dirbtuvėms Gamintojo pavadinimas ATTIX5	078543 ATTIX5
Filtrų maišelių rinkinys 5 vnt. Tinka siurblio tipui 44	078549 44
Guminis įstrižas antgalis Gamintojo pavadinimas 7868	078546 7868
Atsarginis filtras Tinka siurblio tipui 44	078548 44
Ilginimo vamzdis iš aukštos kokybės plieno Gamintojo pavadinimas 8074	078556 8074
Žarnų rinkinys drožlėms siurbti Gamintojo pavadinimas DN50	078545 DN50
Antgalis grindims, 400 mm pločio Gamintojo pavadinimas 3666	078555 3666