



Suvirintojo kaukė 3M™ Speedglas™ 100 V, Spalva: GRAPHIC



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Produktų klasė	040

Aprašymas

Modelis:

Automatinė suvirintojo kaukė su visomis pagrindinėmis funkcijomis. Patikima apsauga bei **puikus kainos ir kokybės santykis**. Su **patogia galvos juosta** ir **lengvaeige terkšline sistema** tiksliai tinkamos formos parinkimui. Naudojant Delay funkciją galima individualiai reguliuoti šviesinimo atidėjimą. **Dar geresnis atsparumas smūgiams** pagal EN 175:B. Tinka su visomis apsaugos priemonėmis PSA, kaip pvz. respiratoriais. Keičiamas priekinis stiklas. **Tamsieji apsaugos lygiai:** 8 - 12. **Šviesumo lygis:** 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 1 500 valandų). **Suvirinimo filtro langelis:** 44 × 93 mm.

Paskirtis:

MIG- / MAG-, suvirinimas elektrodais ir aukštų amperų WIG suvirinimas

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 0,1 ms

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus: 40 - 250 ms

Klasifikavimas pagal EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Techninis aprašymas

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
--------------------------------------	--------

Klasifikavimas pagal EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	40 - 250 ms
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė