


**Garant****Dvigubas šlifavimo diskas (ZA) Sriegis M14, Ø 125 mm, Grūdelių dydis: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566347 40
GTIN	4045197890566
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Naujoviškas šlifavimo diskas su **dvigubu šlifavimo grūdelių sluoksniu iš cirkonio korundo (ZA) labai plonas ir tvirtas** (3,5 mm). Dar lengviau kontroliuoti tikslumo reikalaujančio darbo procesą dėl **matomų kiaurymių**. Su M14 sriegiu tvirtinimui ant kampinio šlifuoklio, naudojama su adapteriu Nr. 566348.

**Paskirtis:**

Galima naudoti universaliai, **tiksliam nusklembimui** su nedideliu posvyrio kampų, **dvipusiam šlifavimui siaurose vietose** tos pačios darbo operacijos metu, įleidimui į griovelius.

**Techninis aprašymas**

Forma	tiesus
Grūdėtumas	40
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Sriegis	M14
rekomenduojamas posvyrio kampas	3-5 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Dvipusis šlifavimo diskas

---

## Priedai

Tvirtinimo jungė M14 šlifavimo diskui, dvipusė	566348
--	--------