

Pakeliamas stalas, Leistinoji apkrova: 500kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919992 500
GTIN	4050939066208
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirta žirklinė konstrukcija su platforma iš lygaus lakštinio plieno. Skirtas įvairiems naudojimui atvejams, pvz., **sunkiems** kroviniams, ant padėklų sudėtoms prekėms, tinkliniams konteineriams kelti ir nuleisti į stakles tiekiamos medžiagos lygiui nustatyti. Patogu dirbti dėl hidrauliniu būdu tolygiai reguliuojamo aukščio. Saugiai ir nepavojingai valdoma mygtukais, turinčiais kėlimo / nuleidimo funkcijas saugos jungiklyje ir avarinio išjungimo funkciją. Nuo perkrovos apsaugo nuoseklusis slėgio vožtuvas. Optimalų saugumą naudojant ir atliekant techninės priežiūros darbus užtikrina integruotas uždarymo vožtuvas ir techninės priežiūros atramos.

Standartas:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Pastaba:

- Aplinkos temperatūra patalpose nuo 0 °C iki 40 °C.
- Prieš pradėdami eksploatuoti, montavimą ir elektros jungtis turi patikrinti specialistas.
- Patikrinkite esamą grindų būklę atsižvelgdami į bendrą kėlimo stalo svorį.

Techninis aprašymas

Plotis	800 mm
Leistinoji apkrova	500 kg
Svoris	160 kg

Konstrukcijos aukštis C	190 mm
Pakėlimo aukštis H	820 mm
Pakėlimo trukmė	15 s
Ilgis l	1300 mm
Tinklo įtampa	400 V
Tinklo dažnis	50 Hz
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Žirklinis pakeliamas stalas