

**Plokščias žirklinis pakeliamas stalas, Leistinoji apkrova kg / modelis: 1000/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Produktų klasė	08Y

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta žirklinė konstrukcija su platforma iš lygaus lakštinio plieno. Skirtas kroviniams, ant padėklų sudėtoms prekėms, tinkliniams konteineriams tolygiai kelti ir nuleisti į stakles tiekiamos medžiagos lygiui nustatyti. Naudojama ant pramoninių grindų be duobės, nes konstrukcija yra ypatingai žema. Saugiai ir nepavojingai valdomas mygtukais, turinčiais kėlimo / nuleidimo funkcijas saugos jungiklyje ir avarinio išjungimo funkciją. Nuo perkrovos apsaugo įmontuotas nuoseklusis slėgio vožtuvas. Optimalų saugumą naudojant ir atliekant techninės priežiūros darbus užtikrina integruotas uždarymo vožtuvas ir techninės priežiūros atramos. U formos modeliu galima įvažiuoti tiesiai su sandėlio krautuvu.

**Standartas:**

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

**Pastaba:**

- **Aplinkos temperatūra patalpose nuo 0 °C iki 40 °C.**
- **Prieš pradėdant eksploatuoti, montavimą ir elektros jungtis turi patikrinti specialistas.**
- **Patikrinkite esamą grindų būklę atsižvelgdami į bendrą kėlimo stalo svorį.**

**Techninis aprašymas**

Plotis	1140 mm
Leistinoji apkrova	1000 kg
Svoris	235 kg

Konstrukcijos aukštis C	80 mm
Pakėlimo aukštis H	760 mm
Pakėlimo trukmė	18 s
Plotis tarp šakių	585 mm
Ilgis l	1450 mm
Tinklo įtampa	400 V
Tinklo dažnis	50 Hz
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Žirklinis pakeliamas stalas