

## ejendals

### Pirštinių pora, be pamušalo Tegera® 6614, Pirštinių dydis: 10



#### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094386 10     |
| GTIN             | 7340118315867 |
| Produktų klasė   | 04R           |

#### Aprašymas

**Modelis:**

**Tegera® 6614.** Odinės pirštinės iš **kokybiškos galvijų odos** tiksliosios mechanikos darbams. Atsparios **kontaktiniam karščiui iki 100 °C**. Su **alyvos ir vandens nesugeriaučia danga** ant delno.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

#### Techninis aprašymas

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pirštinių dydis     | 10                   |
| Pirštinių rūšis     | Vairuotojų pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II        |
| Turinys             | 6                    |
| Pagrindo medžiaga   | Galvijų oda          |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Dangos variantai      | be dangos                      |
| Medžiaga              | Galvijų oda                    |
| Kontaktinė šiluma iki | 100 °C                         |
| EN 388                | 3011X                          |
| EN 407                | X1XXXX                         |
| Paskirtis             | daugkartin.                    |
| Pritaikymo sritys     | Allround                       |
| Spalva                | juoda / pilka                  |
| Produkto rūšis        | Skeltos galvijų odos pirštinės |