

ejendals

Pirštinių pora, be pamušalo Tegera® 6614, Pirštinių dydis: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094386 9
GTIN	7340118315980
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 6614. Odinės pirštinės iš **kokybiškos galvijų odos** tiksliosios mechanikos darbams. Atsparios **kontaktiniam karščiui iki 100 °C**. Su **alyvos ir vandens nesugeriančia danga** ant delno.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Pirštinių rūšis	Vairuotojų pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	6
Pagrindo medžiaga	Galvijų oda

Dangos variantai	be dangos
Medžiaga	Galvijų oda
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka
Produkto rūšis	Skeltos galvijų odos pirštinės