

ejendals

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 118a, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094127 10
GTIN	7340118312729
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 118a. Universalios suvirintojo pirštinės iš skeltos galvijų ir nešlifautos ožkų odos.

Sustiprintas smilius. Atsparios **kontaktiniam karščiui iki 100 °C.** Be pamušalo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Suvirintojo pirštinės
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	310 mm
Pagrindo medžiaga	Kokybiška ožkų oda, skelta galvijų oda

Dangos variantai	be dangos
Turiny	12
Medžiaga	Kokybiška ožkų oda, skelta galvijų oda
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipas B
Suvirinimo tipas	MIG/MAG
Spalva	geltona / balta spalva
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės