

ejendals

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 11CVA, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094125 10
GTIN	7340118312637
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 11 CVA. Neperšlampamos universalios suvirintojo pirštinės iš labai kokybiškos ožkų odos. Sustiprintos siūlės ir suraukta juostelė. Atsparios **kontaktiniam karščiui iki 100 °C**.

Be chromo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Suvirintojo pirštinės
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	320 mm
Pagrindo medžiaga	Kokybiška ožkų oda

Dangos variantai	be dangos
Turinys	12
Medžiaga	Nešlifuoti ožkų oda
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipas B
Suvirinimo tipas	WIG
Spalva	geltona / balta spalva
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės