

**HOLEX****Pirštinių pora Galvijų oda, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094055 10

GTIN

4045197890092

Produktų klasė

02H

**Aprašymas****Modelis:**

**Kokybiškos odinės pirštinės** darbams, kurių metu galimi mechaniniai pavojai. **Tvirta dviguba siūlė** ir gumuotas riešas. Pirštinės pagamintos iš **tvirtos medžiagos**, todėl yra ypatingai patvarios. Visas smilius iš odos.

**Medvilninis pamušalas** tik delno srityje.

**Detalus aprašymas:**

**Medvilninis pamušalas** tik delno srityje. **Kokybiškos galvijų odos pirštinės** darbams, kurių metu galimi mechaniniai pavojai. **Tvirta dviguba siūlė** ir gumuotas riešas. Pirštinės pagamintos iš **tvirtos medžiagos**, todėl yra ypatingai patvarios. Visas smilius iš odos.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis

10

Pirštinių rūšis

Galvijų odos pirštinės

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pagrindo medžiaga	Galvijų oda
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	be latekso
Dangos variantai	be dangos
Svoris	180 g
Medžiaga	Galvijų oda
Ilgis	260 mm
Storis	1
EN 388	3133X
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Spalva	balta
Produkto rūšis	Skeltos galvijų odos pirštinės