



## Akmens masės plytelių grąžtas, Grąžto Ø: 5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	787035 5
GTIN	9002741169054
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

2-jų dalių. Grąžtas su **deimantu šlifauta kietlydinio plokšte** su patentuota centravimo viršūne, tiksliam gręžimui ir tikslioms kiaurymėms be nuolaužų. Su 10 mm kotu. Kietlydinio grąžtas, tvirtinamas pramoninio gręžimo patronuose. Su 1/4 colio (E 6,3) 6-briauniu kotu.

#### Paskirtis:

Skirta **kiečiausioms akmens masės plytelėms** iki Mohs / Ritz kietumo laipsnio 9 bei stiklui ir porcelianui.

#### Pastaba:

Netinka smūginiam gręžimui. Maksimalus suklio sūkių skaičius 200 aps./min. Nereikia aušinimo.

### Techninis aprašymas

Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
maksimalus sūkių skaičius	200 min <sup>-1</sup>
visas ilgis	105 mm

Grąžtų skaičius	2
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Grąžto Ø	5 mm
Koto Ø	10
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Akmens grąžtas