

**Drožlių / skysčių siurblys, Gamintojo pavadinimas: ECO-OIL13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, labai patvarus Nilfisk CFM „Grey Line“ pramoninis siurblys. **Drožlių ir skysčių siurblys.** Su ramios eigos ir galinga 1,3 kW turbina. Išleidimo Ø 50 mm. Atsparūs alyvai ratukai su fiksatoriais ir tarpinėmis. Metalo drožlės sietu drožlėms (įeinančio į rinkinį) atskiriamos nuo **skysčių.** Daugkartinis aušinimo-tepimo priemonių naudojimas bei metalo drožlių perdirbimas.

Tiekimo sudėtis:

Su maišu drožlėms (30L), ratukais, išleidimo žarna. **Be priedų.**

Pastaba:

Tinkamus priedus rasite Nr. 078551–078552.

Techninis aprašymas

Ilgis	1050 mm
Aukštis	1500 mm
Turbinų skaičius	1
Gamintojo pavadinimas	ECO-OIL13
Vakuumas	320 mbar

Svoris	120 kg
Oro srautas	46 l/s
Talpy tūris	180 l
Plotis	670 mm
Darbinis triukšmas	76 dB(A)
Naudojama galia	1300 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Pramoninis komplektas Žarnos Ø 50 mm	078552 50
Pramoninis komplektasatsparus alyvai Žarnos Ø 50 mm	078551 50