



Sausojo valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: 118HCSBS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Produktų klasė	07D

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, labai patvarus Nilfisk CFM „Grey Line“ pramoninis siurblys. **Sausojo valymo siurblys** su galinga, patvaria 1-kW-Bypass kintamos srovės turbina. Įleidimo Ø 50 mm. Šiukšlių konteineris su ratukais, Easylift sistema paprastam talpų ištuštinimui. Sertifikuotas **saugus siurblys dulkių pralaidumo klasei H**.

Tiekimo sudėtis:

Su filtro maišelių „Safe-Bag-System“ sistema, filtru. **Be priedų.**

Pastaba:

Tinkamus priedus rasite Nr. 078551–078552.

Naudojama galia: 1000 W

Talpų tūris: 25 l

Ilgis: 510 mm

Plotis: 500 mm

Aukštis: 950 mm

Turbinų skaičius: 1

Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	75 dB(A)
--------------------	----------

Svoris	26 kg
Talpų tūris	25 l
Turbinų skaičius	1
Plotis	500 mm
Naudojama galia	1000 W
Oro srautas	45 l/s
Ilgis	510 mm
Aukštis	950 mm
Vakuumas	215 mbar
Gamintojo pavadinimas	118HCSBS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Priedai

Pramoninis komplektas Žarnos Ø 50 mm	078552 50
Pramoninis komplektas atsparus alyvai Žarnos Ø 50 mm	078551 50