



Pirštinių pora KX-10 OBSIDIAN, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094319 7
GTIN	6942542968636
Produktų klasė	02H

Aprašymas

Modelis:

Su lipukais, kad patikimiau laikytųsi.

Puikiai priglundančios, nuo įpjovimo saugančios 5-os apsauginės klasės pirštinės su danga iš poliuretano ir nitrilo mišinio, užtikrinanti patikimą suėmimą.

• **Besiūlė bazinė medžiaga iš HPPE su 18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija. Sustiprintas tarpnykštis padidina patvarumą. Elastingi megzti ankogaliai.**

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Serija	KX
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Turinys	1

Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas	Oro temperatūra
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	su lipukais
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	255 mm
Spalva	juoda / pilka
Mezgimo technologija	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Universalios pirštinės