



Pirštinių pora KX-05 KARBON, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094315 10
GTIN	6942542968612
Produktų klasė	02H

Aprašymas

Modelis:

Subalansuotos apsauginės pirštinės Impact labai patvarios, patogios ir ilgaamžės. Įvairios apsaugos ant pirštų ir viršaus papildomai saugo nuo smūgių ir suspaudimų.

- **Smūgius slopinanti minkšta delnų dalis saugo nuo smūgių ir vibravimo, kuriuos sukelia rankiniai įrankiai.**
- **Bazinė medžiaga iš spandekso ir dirbtinės odos judesių laisvei ir didesnam oro pralaidumui.**
- **Su lipukais, kad geriau laikytųsi.**

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinių savybės: Be DMF

Spalva: juoda / pilka

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Serija	KX
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	1
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas	Oro temperatūra
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	su lipukais
Pirštinių savybės	Apsauga nuo smūgių
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388:2016	4111XP
Pagrindo medžiaga	Dirbtinė oda/ spandeksas/ TPR
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	240 mm
Spalva	juoda / pilka
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės