

**Pirštinių pora KX-07 PETROLEA, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094317 11
GTIN	6942542968223
Produktų klasė	02H

Aprašymas**Modelis:**

Su lipukais, kad patikimiau laikytųsi.

Alyvai nepralaidžios apsauginės pirštinės su dviguba nitrilo danga darbams drėgnoje aplinkoje ir su alyvuotomis detalėmis.

- **Ištisinė nitrilo danga patikimai apsaugai nuo alyvos ir riebalų.**
- **Nitrilo putų danga delno pusėje ir ant pirštų užtikrina tvirtą drėgnų ir alyvuotų įrankių suėmimą.**
- **Elastingi megzti rankogaliai.**

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Mezgimo technologija: 15G

Spalva: juoda / pilka

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
Serija	KX
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	1
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas	Oro temperatūra
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	su lipukais
EN 388:2016	4121X
Pagrindo medžiaga	Lycra®, poliamidas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	255 mm
Spalva	juoda / pilka
Mezgimo technologija	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės