



Pirštinių pora KX-02B TWYLITE, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094314 7
GTIN	6942542968384
Produktų klasė	02H

Aprašymas

Modelis:

Minkštos ir lengvos apsauginės pirštinės su gumbeliais iš silikono ant delnų ir pirštų galiukų labai tinka darbui sausoje aplinkoje.

- **Sustiprinti smiliai ir nykščiai.**
- **Praktiška frotinė šluostė ties nykščiu.**
- **Viršus iš spandekso – laisvesni judesiai ir didesnis pralaidumas orui.**
- **Su lipukais, kad geriau laikytųsi.**

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinių savybės: Be latekso

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Serija	KX
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Turinys	1
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas	Oro temperatūra
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	su lipukais
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388:2016	3121X
Pagrindo medžiaga	Dirbtinė oda/ spandeksas
Danga	Silikonas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	225 mm
Spalva	juoda / pilka
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės