

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio Ø D1× šerelių storis: 22X0,25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	574800 22X0,25
GTIN	4017359019245
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams. **Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas** ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

Techninis aprašymas

Pynių kiekis	8
Šepečio Ø D ₁	22 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Šerių storis	0,25 mm
Ilgis H ₁	28 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

