

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-937, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094486 10

GTIN

10076490449800

Produktų klasė

04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-937. Lengvos pirštinės – tai puikus apsaugos nuo įpjovimo, nepralaidumo alyvai ir didesnio patvarumo derinys. Dviguba danga iš poliuretano ir nitrilo putos – patikimas suėmimas. Su **18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija** ir Dyneema®-Diamond techniniu pluoštu.

Detalus aprašymas:

HyFlex® 11-937. Lengvos pirštinės – tai puikus apsaugos nuo įpjovimo, nepralaidumo alyvai ir didesnio patvarumo derinys.

- **Dviguba danga iš poliuretano ir nitrilo putos – patikimas suėmimas.**
- **Su 18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija ir Dyneema®-Diamond techniniu pluoštu.**
- **Naudojimui atliekant tikslius darbus.**
- **Spalva: pilka/juoda**

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be silikono
Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Pagrindo medžiaga	Dyneema®
Danga	PU/nitrilo puta
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	pilkos / juodos
Svoris	28 g
Ilgis	212 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės