



## Pirštinių pora KryTech 580, Pirštinių dydis: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094468 9
GTIN	3245425804193
Produktų klasė	06D

### Aprašymas

#### Modelis:

KryTech 580 Grip&Proof. Jautrumo reikalaujantiems darbams šiek tiek alyvuotoje ir purvinoje aplinkoje. Efektyvų ir patikimą suėmimą alyvuotoje ir tepaluotoje aplinkoje užtikrina **Grip&Proof** technologija. Ilgą naudojimą užtikrina alyvai atspari ir skalbiama medžiaga. Puikiai tinka ruošinių apdirbimui su pjovimo alyva, darbui su tepaluotomis plokštėmis ir mašinų detalėmis, pjovimo, pramušimo ir šlampavimo darbams.

#### Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	45

Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	be latekso
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Pagrindo medžiaga	PEHD
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / pilka
Ilgis	230 - 280 mm
Paskirtis	daugartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės