



## Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips<sup>®</sup>, antistatinės rankenos, KW, Visas ilgis: 140mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726655 140
GTIN	4003773081661
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotiems pjovimo briaunomis be nuožulos. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle. **Tinka ESD.**

#### Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

### Techninis aprašymas

visas ilgis	140 mm
Pjovimo briaunos ilgis	12,3 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1,2 mm
Galvutės plotis	15,7 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 54 HRC)
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės