

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 450, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094562 7
GTIN	7392626073319
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 450. Tvirtos pirštinės su specialaus pavyzdžio delnu iš nitrilo putos patikimai suima šiek tiek tepaluotas dalis, galinčias supjaustyti rankas. Idealiai tinka **sunkiomis darbo sąlygomis** purvinoje aplinkoje. CRF technologija užtikrina labai gerą pirštų jautrumą.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Mezgimo technologija	13G

EN 388	4X44C
Pagrindo medžiaga	Nailonas, stiklo pluoštas
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juodas
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Ilgis	220 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės