

Honeywell

Pirštinių pora Check & Go C, Pirštinių dydis: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094542 8
GTIN	13603835522644
Produktų klasė	09A

Aprašas

Aprašymas:

Check & Go Green PU C. Aptemptos megztos pirštinės iš **Check Go** serijos su žalia PU danga. Spalvinis žymėjimas ir dideli skaitmenys **palengvina vartotojui ir už apsaugą atsakingiems asmenims pamatyti** apsaugos nuo įpjovimo lygį. Pirštinės tinka darbams sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Dyneema® / poliamido / Lycra® siūlai – pirštinės labai tvirtos.

Norma:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojuokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Serija	Check & Go
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
EN 388:2016	4X43C
Pagrindo medžiaga	Dyneema®, poliamidas
Danga	PU (poliuretanas)
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	žalia / balta
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės