

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-735, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094566 10
GTIN	10076490053007
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-735. Pirštinės pasižymi aukščiausio lygio apsauga nuo įpjovimų, puikiai priglunda ir yra labai lanksčios. Delno paviršius su purvui nejautria, gerai suimančia poliuretano danga, pirštinių viršus pralaidus orui. Ypač tinka aštrių detalių montavimui sausoje arba šiek tiek alyvuotoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Turinys	12

Mezgimo technologija	10G
EN 388	4X43C
Pagrindo medžiaga	INTERCEPT™
Danga	PU
Medžiaga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / balta
Svoris	28 g
Ilgis	224 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės