

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio Ø D1× šerelių storis:
22X0,35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574800 22X0,35
GTIN	4017359014400
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.

Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	28 mm
Pynių kiekis	8
Šerių storis	0,35 mm
Šepečio Ø D ₁	22 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Koto Ø D _s	6 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

