

Išjungimo suktuvas, Tipas: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079222 11
GTIN	4589484330408
Produktų klasė	03T

Aprašymas

Modelis:

Pateikti modeliai naudoja Fuji patentuotą 2 lapų impulso mazgą kartu su dvigubos kameros varikliu. Ši kombinacija suteikia 50 % geresnį našumą ir svorio santykį, nei palygintini suktuvai. Optimizuotas ergonomiškam naudojimui.

Hidraulinis impulsinis blokas yra impulsinio suktuvo šerdis. Jis pakeičia iš motoro tiekiamą sukimo momentą į impulsinius smūgius ir juos keleriopai padidina, panašiai kaip smūginio mechanizmo plakimą smūginiame suktuve. Dirbant impulsiniu suktuvu, nelieka nemalonių savybių, kurios būna plakant metalą į metalą. Kadangi visos judančios dalys yra alyvoje, vibracija ir triukšmo lygis išlieka maži. Rankenoje beveik nėra reaktyviojo momento.

Kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, mažos sukimo momento tolerancijos. Preciziškas dėl didelio pakartojimo tikslumo ir išjungimo mechanizmo.

Maža sukimo momento atotranka rankenoje dėl trumpo impulso ciklo. Priešingai nei smūginis suktuvas, impulsinis įrankis neturi metalinių dalių sąlyčio ir todėl užtikrina švelnius ir tvirtus impulsus.

Standartas:

Labai kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, labai mažos sukimo momento tolerancijos.

Privalumai:

- **Mažesnis vibravimas.**
- **Mažiau triukšmo.**
- **Ilgesnė eksploataavimo trukmė lyginant su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

Privalumai:

- **mažiau vibracijos.**
- **tylesnis veikimas.**
- **Ilgesnė eksploataavimo trukmė, palyginti su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

Paskirtis:

- **Naudoti tais atvejais, kai reikalaujama mažo triukšmo ir vibravimo.**
- **Puikiai tinka minkštomis srieginėms jungtims.**

Paskirtis:

- **Naudojimui sukeltiant mažiau triukšmo ir vibracijos.**
- **Puikiai tinka minkštomis varžtinėms jungtims**

Tiekimo sudėtis:

Suktuvus su guminiu antgaliu, įsk. pakabinimo kablių spyruoklei (balansyras).

Gamintojo pavadinimas: FLT-11-3 BF EC

Sūkių momento ribos: 70 - 120 Nm

maksimalus sūkių skaičius: 5000 min⁻¹

Įrankių laikiklio matmenys: 1/2 in

Įrankių laikiklio pavaros profilis: □ in

maksimalus oro poreikis: 800 l/min

Techninis aprašymas

Svoris	1,9 kg
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	9,5 mm
maksimalus sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	800 l/min
Gamintojo pavadinimas	FLT-11-3 BF EC
Sūkių momento ribos	70 - 120 Nm
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Ilgis	218 mm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□ in
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Suktuvus

