

Išjungimo suktuvas, Tipas: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079222 9
GTIN	4589484330293
Produktų klasė	03T

Aprašymas

Modelis:

Pateikti modeliai naudoja Fuji patentuotą 2 lapų impulso mazgą kartu su dvigubos kameros varikliu. Ši kombinacija suteikia 50 % geresnį našumą ir svorio santykį, nei palygintini suktuvai. Optimizuotas ergonomiškam naudojimui.

Hidraulinis impulsinis blokas yra impulsinio suktuvo šerdis. Jis pakeičia iš motoro tiekiamą sukimo momentą į impulsinius smūgius ir juos keleriopai padidina, panašiai kaip smūginio mechanizmo plakimą smūginiame suktuve. Dirbant impulsiniu suktuvu, nelieka nemalonių savybių, kurios būna plakant metalą į metalą. Kadangi visos judančios dalys yra alyvoje, vibracija ir triukšmo lygis išlieka maži. Rankenoje beveik nėra reaktyviojo momento.

Kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, mažos sukimo momento tolerancijos. Preciziškas dėl didelio pakartojimo tikslumo ir išjungimo mechanizmo.

Maža sukimo momento atotranka rankenoje dėl trumpo impulso ciklo. Priešingai nei smūginis suktuvas, impulsinis įrankis neturi metalinių dalių sąlyčio ir todėl užtikrina švelnius ir tvirtus impulsus.

Standartas:

Labai kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, labai mažos sukimo momento tolerancijos.

Privalumai:

- **Mažesnis vibravimas.**
- **Mažiau triukšmo.**
- **Ilgesnė eksploataavimo trukmė lyginant su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

Privalumai:

- **mažiau vibracijos.**
- **tylesnis veikimas.**
- **Ilgesnė eksploataavimo trukmė, palyginti su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

Paskirtis:

- **Naudoti tais atvejais, kai reikalaujama mažo triukšmo ir vibravimo.**
- **Puikiai tinka minkštomis srieginėms jungtims.**

Paskirtis:

- **Naudojimui sukeltiant mažiau triukšmo ir vibracijos.**
- **Puikiai tinka minkštomis varžtinėms jungtims**

Tiekimo sudėtis:

Suktuvai su guminiu antgaliu, įsk. pakabinimo kablių spyruoklei (balansyras).

Gamintojo pavadinimas: FLT-9-3 BF EC

Sūkių momento ribos: 45 - 85 Nm

maksimalus sūkių skaičius: 5300 min⁻¹

Įrankių laikiklio matmenys: 1/2 in

Įrankių laikiklio pavaros profilis: □ in

maksimalus oro poreikis: 680 l/min

Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	9,5 mm
maksimalus oro poreikis	680 l/min
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Ilgis	209 mm
maksimalus sūkių skaičius	5300 min ⁻¹
Sūkių momento ribos	45 - 85 Nm
Svoris	1,6 kg
Gamintojo pavadinimas	FLT-9-3 BF EC
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□ in
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Suktuvai

