

## Išjungimo suktuvas, Tipas: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079222 13
GTIN	4589484330446
Produktų klasė	03T

### Aprašymas

#### Modelis:

Pateikti modeliai naudoja Fuji patentuotą 2 lapų impulso mazgą kartu su dvigubos kameros varikliu. Ši kombinacija suteikia 50 % geresnį našumą ir svorio santykį, nei palygintini suktuvai. Optimizuotas ergonomiškam naudojimui.

Hidraulinis impulsinis blokas yra impulsinio suktuvo šerdis. Jis pakeičia iš motoro tiekiamą sukimo momentą į impulsinius smūgius ir juos keleriopai padidina, panašiai kaip smūginio mechanizmo plakimą smūginiame suktuve. Dirbant impulsiniu suktuvu, nelieka nemalonių savybių, kurios būna plakant metalą į metalą. Kadangi visos judančios dalys yra alyvoje, vibracija ir triukšmo lygis išlieka maži. Rankenoje beveik nėra reaktyviojo momento.

Kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, mažos sukimo momento tolerancijos. Preciziškas dėl didelio pakartojimo tikslumo ir išjungimo mechanizmo.

Maža sukimo momento atotranka rankenoje dėl trumpo impulso ciklo. Priešingai nei smūginis suktuvas, impulsinis įrankis neturi metalinių dalių sąlyčio ir todėl užtikrina švelnius ir tvirtus impulsus.

#### Standartas:

Labai kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, labai mažos sukimo momento tolerancijos.

#### Privalumai:

- **Mažesnis vibravimas.**
- **Mažiau triukšmo.**
- **Ilgesnė eksploataavimo trukmė lyginant su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

**Privalumai:**

- **mažiau vibracijos.**
- **tylesnis veikimas.**
- **Ilgesnė eksploataavimo trukmė, palyginti su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

**Paskirtis:**

- **Naudoti tais atvejais, kai reikalaujama mažo triukšmo ir vibravimo.**
- **Puikiai tinka minkštomis srieginėms jungtims.**

**Paskirtis:**

- **Naudojimui sukeltiant mažiau triukšmo ir vibracijos.**
- **Puikiai tinka minkštomis varžtinėms jungtims**

**Tiekimo sudėtis:**

Suktuvas su guminiu antgaliu, įsk. pakabinimo kablių spyruoklei (balansyras).

Gamintojo pavadinimas: FLT-13-3 BF EC

Sūkių momento ribos: 110 - 150 Nm

maksimalus sūkių skaičius: 3400 min<sup>-1</sup>

Įrankių laikiklio matmenys: 1/2 in

Įrankių laikiklio pavaros profilis: □ in

maksimalus oro poreikis: 850 l/min

## Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	9,5 mm
maksimalus sūkių skaičius	3400 min <sup>-1</sup>
Sūkių momento ribos	110 - 150 Nm
Gamintojo pavadinimas	FLT-13-3 BF EC
Svoris	2,1 kg
Ilgis	228 mm
maksimalus oro poreikis	850 l/min
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□ in
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Suktuvas

