

Išjungimo suktuvas, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079222 5
GTIN	4589484330958
Produktų klasė	03T

Apaščimas

Modelis:

Pateikti modeliai naudoja Fuji patentuotą 2 lapų impulso mazgą kartu su dvigubos kameros varikliu. Ši kombinacija suteikia 50 % geresnį našumo ir svorio santykį, nei palygintini suktuvai. Optimizuotas ergonomiškam naudojimui.

Hidraulinis impulsinis blokas yra impulsinio suktuvo šerdis. Jis pakeičia iš motoro tiekiamą sukimo momentą į impulsinius smūgius ir juos keleriopai padidina, panašiai kaip smūginio mechanizmo plakimą smūginiame suktuve. Dirbant impulsiniu suktuvu, nelieka nemalonų savybių, kurios būna plakant metalą į metalą. Kadangi visos judančios dalys yra alyvoje, vibracija ir triukšmo lygis išlieka maži. Rankenoje beveik nėra reaktyviojo momento.

Kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, mažos sukimo momento tolerancijos. Preciziškas dėl didelio pakartojimo tikslumo ir išjungimo mechanizmo.

Maža sukimo momento atatranka rankenoje dėl trumpo impulso ciklo. Priešingai nei smūginis suktuvas, impulsinis įrankis neturi metalinių dalių sąlyčio ir todėl užtikrina švelnius ir tvirtus impulsus.

Standartas:

Labai kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. **Su išjungimu.** Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, laba mažos sukimo momento tolerancijos.

Privalumai:

- **Mažesnis vibravimas.**
- **Mažiau triukšmo.**
- **Ilgesnė eksploatavimo trukmė lyginant su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

Privalumai:

- **mažiau vibracijos.**
- **tylesnis veikimas.**
- **Ilgesnė eksploatavimo trukmė, palyginti su įprastiniais smūginiais suktuvais.**

Paskirtis:

- **Naudoti tais atvejams, kai reikalaujama mažo triukšmo ir vibravimo.**
- **Puikiai tinka minkštoms srieginėms jungtims.**

Paskirtis:

- **Naudojimui sukeliant mažiau triukšmo ir vibracijos.**
- **Puikiai tinka minkštoms varžtinėms jungtims**

Tiekimo sudėtis:

Suktuvas su guminiu antgaliu, jsk. pakabinimo kablių spyruoklei (balansyras).

Gamintojo pavadinimas: FLT-5-3 BF EC

Sūkių momento ribos: 11 - 24 Nm

maksimalus sūkių skaičius: 6500 min^{-1}

Įrankių laikiklio matmenys: 3/8 in

Įrankių laikiklio pavaros profilis: □ in

maksimalus oro poreikis: 450 l/min

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	450 l/min
Gamintojo pavadinimas	FLT-5-3 BF EC
Svoris	1 kg
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	6,3 mm
maksimalus sūkių skaičius	6500 min^{-1}
Sūkių momento ribos	11 - 24 Nm
Ilgis	181 mm
Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□ in
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Suktuvas

