



Deimantinės mini dildės grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs, Tipas: 1K



Užsakymo data

Užsakymo numeris	529420 1K
GTIN	4007220665879
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai tolygiai padengiami deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojama galvaniniu būdu. Trumpesnės, kompaktiškesnės formos lyginant su deimantinėmis adatinėmis dildėmis. Koto Ø 3 mm.

Paskirtis:

Preciziškam apdirbimui **pneumatine dilde** (Nr. 079708) arba rankiniu būdu (greitojo užspaudimo rankena Nr. 519700).

Pastaba:

Daugiau variantų reikia užklausti.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis su danga	6,3×1 mm
Forma	plokščia kūginiu galu
dangos ilgis	16 mm
Koto Ø	3 mm
Komplektavimas	sukomplektuotas
Bendras ilgis	55 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
su dildės rankena	ne

Produkto rūšis

Adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		